

Параллельный набор EAMM-U-86-D40-82AA-102

№ изделия: 8058975

FESTO

Подходит для электромеханических приводов.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|----------------------------------|---|
| Размер | 86 |
| Положение при сборке | Любое |
| Макс. скорость | 5.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура хранения | -25 ... 60 °C |
| Относительная влажность воздуха | 0 - 95 % |
| Класс защиты | IP40 |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Массовый момент инерции | 175 kgmm ² |
| Движущий момент на холостом ходу | 0,25 Nm |
| Передаваемый момент | 9,5 Nm |
| Вес продукта | 2.500 g |
| Код интерфейса, привод | D40 |
| Код интерфейса, двигатель | 82AA |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |