

Быстроразъемный штекер NPHS-S6-M-G38F

№ изделия: 8059263

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	7,85 mm
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	29 g
Пневматическое подключение, канал 1	Внутренняя резьба G3/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)