

Быстроразъемная розетка NPHS-D6-P-G12F

№ изделия: 8059273

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Стандартный номинальный расход	1.950 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	122 g
Пневматическое подключение, канал 1	Внутренняя резьба G1/2
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)