

Быстроразъемная розетка NPHS-D6-M-G38

№ изделия: 8059276

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	10 mm
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 20 bar
Стандартный номинальный расход	2.050 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Номинальный момент затяжки	15 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 20 %
Вес продукта	179 g
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба G3/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)