

Осевой набор EAMM-A-M43-50GA

№ изделия: 8063540

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Передаваемый момент	12,5 Nm
Вес продукта	396 g
Код интерфейса, привод	M43
Код интерфейса, двигатель	50GA
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)