

головка камеры SBPB-R2B-U3-1E1A-C

№ изделия: 8066466

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2025 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|--|
| Разрешающая способность датчика | 1280 x 1024 Pixel (SXGA) |
| Крепление линз | C-Mount |
| Зона обзора | В зависимости от выбранных линз |
| Ширина | 29 mm |
| Высота | 29 mm |
| Длина | 49 mm |
| Тип крепления | С монтажным набором |
| Номинальное рабочее напряжение DC | 5 V |
| Потребление электроэнергии | 1,3 ... 1,5 W |
| Допустимые колебания напряжения | +/- 5 % |
| КС mark | КС-EMV |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура хранения | -20 ... 60 °C |
| Относительная влажность воздуха | 20 - 80 % |
| Класс защиты | IP30 |
| Примечание по классу защиты | в собранном состоянии |
| Окружающие условия | Экран от сильных внешних источников света Максимально чистый окружающий воздух Сухой |
| Температура окружающей среды | 0 ... 40 °C |
| Вес продукта | 52 g |
| Время экспонирования | 9 µs ... 2.000 ms |
| Частота кадров (кадр) | 60 fps |
| Тип датчика | монохромный |
| Рабочее расстояние | В зависимости от выбранных линз |
| USB интерфейс, функция | Питание Коммуникации |
| USB интерфейс, тип подключения | Розетка разъема |
| USB интерфейс, технология подключения | USB 3.0 тип B micro |
| USB интерфейс, количество контактов/проводов | 10 |
| Интерфейс фхода/выхода, функция | Не работает |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |