

Монтажная плата VMPA14-AP-4-1-EMM-8

№ изделия: 8066780

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Ширина | 65,5 mm |
| Длина | 107,3 mm |
| Монтажный шаг | 14,8 mm |
| Макс. количество распределителей | 4 |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Рабочее давление | -0,9 ... 10 bar |
| Pilot pressure MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Пилотное давление | 3 ... 8 bar |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 0 - Нет стойкости к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура окружающей среды | -5 ... 50 °C |
| Вес продукта | 252 g |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1/8 |
| Пневматическое присоединение, канал 4 | G1/8 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал соединительной плиты | Алюминиевое литье под давление |