


# Монтажная плата VABS-P12-S-M5-P3

№ изделия: 8068637

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                           | Значение  |
|--|---|
| Ширина                                   | 25 mm   |
| Положение при сборке                     | Любое   |
| Специальные характеристики               | Совместим с кислородом по DIN EN 1797                                       |
| Макс. количество распределителей         | 1   |
| Рабочее давление                         | 0 ... 1,7 bar   |
| Стандартный номинальный расход           | $\geq 27$ l/min   |
| Стандартный номинальный расход 2-3       | $\geq 28$ l/min   |
| Рабочая среда                            | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:3:1]<br>Инертные газы<br>Кислород      |
| Примечание по рабочей среде              | Операция смазывания невозможна<br>Максимальный размер частиц: 5 мкм         |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии  |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B2-L  |
| Температура хранения                     | -20 ... 70 °C   |
| Температура среды                        | -20 ... 60 °C   |
| Относительная влажность воздуха          | 0 - 70 %<br>не конденсирующий   |
| Класс защиты                             | IP00  |
| Примечание по классу защиты              | в собранном состоянии   |
| Температура окружающей среды             | -20 ... 70 °C   |
| Вес продукта                             | 55 g  |
| Тип крепления                            | со сквозным отверстием  |
| Пневматическое подключение, канал 1      | M5  |
| Пневматическое подключение, канал 2      | M5  |
| Pneumatic connection 2S                  | M5  |
| Пневматическое подключение, канал 3      | M5  |
| Пневматическое присоединение, канал 5    | M5  |
| Замечания по материалу                   | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал соединительной плиты            | Анодированный алюминий  |