

# Амортизатор DYSS-7-5-Y1F

№ изделия: 8069001

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	7
Ход	5 mm
Демпфирование	Самонастраиваемый
Положение при сборке	Любое
Определение позиции	Без
Макс. скорость удара	1,5 m/s
Время сброса короткое	0,2 s
Время сброса длинное	1 s
Режим работы	одностороннего действия нажимного действия
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Длина демпфирования	5 mm
Макс. усилие остановки	300 N
Макс. момент затяжки	3 Nm
Макс. потребление энергии на ход	2 J
Макс. потребление энергии в час	12.000 J
Макс. остаточная энергия	0,01 J
Усилие сброса	1,2 N
Вес продукта	15 g
Тип крепления	с контргайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Легированная сталь
Материал штока	Легированная сталь