

# Двойной ниппель NPFC-D-2G14-M-P100

№ изделия: 8069213

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                           | Значение                                                                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Материал резьбового фитинга              | Никелированная латунь                                                       |
| Размер контейнера                        | 100                                                                         |
| Рабочее давление                         | -0,95 ... 50 bar                                                            |
| Рабочая среда                            | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:--]                        |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии                                             |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Температура окружающей среды             | -20 ... 150 °C                                                              |
| Вес продукта                             | 17,2 g                                                                      |
| Пневматическое подключение, канал 1      | G1/4                                                                        |
| Пневматическое подключение, канал 2      | G1/4                                                                        |
| Замечания по материалу                   | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |