


# Блок диагностики и обслуживания CDSB-A1

№ изделия: 8070984

★ Линейка основной продукции

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. длина линии	3 m
Память пользователя	3 GB
Дисплей	Цвет TFT
Характеристики дисплея	Touchscreen
Размер дисплея	1.77"
Диапазон рабочего напряжения DC	4,5 ... 5,5 V
Разрешение дисплея	128x160 Pixel
Авторизация	RCM Mark
КС mark	КС-EMV
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	не конденсирующий Max. 95% at 60°C
Класс защиты	IP20
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Вес продукта	36,6 g
USB интерфейс, технология подключения	USB 2.0 тип B mini
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA6 усиленный
Область применений	Only with CMMT, CPX-E-CEC
Размеры W x L x H	50 mm x 45 mm x 19,6 mm