

Набор переходников DHAA-G-R3-16-B18-10

№ изделия: 8071917

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	16
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Вес продукта	40 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
Материал адаптерной плиты	Анодированный алюминий
Материал винтов	Гальванизированная сталь