


# Монтажная плата VABS-BE-BS-G14-V14-A

№ изделия: 8072668  
Новый

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:--]
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Класс защиты	IP65 в собранном состоянии
Вес продукта	330 g
Тип крепления	Со сквозным отверстием и винтом
Подвод пилотного воздуха 1/2	G1/4
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	Flange 1/4 with NAMUR connection
Пневматическое подключение, канал 3	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал соединительной плиты	Алюминий с покрытием
Материал уплотнений	NBR