

Комплектный вакуумный захват OGVM-60-G-N-G14F

№ изделия: 8073832

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Компенсатор высоты присоски	10,6 mm
Мин. радиус заготовки	27,5 mm
Условный проход	6 mm
диаметр присоски	60 mm
объем присоски	22 cm ³
Положение штуцера	сверху
Положение при сборке	Любое
Форма вакуумного захвата	Round bell-shaped
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Рабочее давление	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-60 kPa
Номинальное рабочее давление	-0,6 bar
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:::]
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Усилие удержания при номинальном рабочем давлении	143 N
Боковое усилие при номинальном рабочем давлении	216 N
Вес продукта	29 g
Тип крепления	Через канал вакуума
Подключение вакуума	Внутренняя резьба G1/4
Цвет	Черный
Твердость по Шору	60 +/- 5
Материал резьбовой заглушки	Алюминиевый сплав
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал вакуумного захвата	NBR