

Амортизатор DYSS-G8-2-4-Y1F

№ изделия: 8073911

★ Линейка основной продукции

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	2
Ход	4 mm
Демпфирование	Самонастраиваемый
Положение при сборке	Любое
Определение позиции	Без
Макс. скорость удара	0,5 m/s
Время сброса короткое	0,5 s
Время сброса длинное	1 s
Режим работы	одностороннего действия нажимного действия
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 70 °C
Длина демпфирования	4 mm
Макс. усилие остановки	60 N
Макс. момент затяжки	0,5 Nm
Макс. потребление энергии на ход	0,1 J
Макс. потребление энергии в час	270 J
Макс. остаточная энергия	0,003 J
Усилие сброса	0,7 N
Вес продукта	3,9 g
Тип крепления	с резьбовой муфтой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Легированная сталь
Материал штока	Легированная сталь