

Набор переходников ЕНАМ-Е20-40-Е8-35

№ изделия: 8081015

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	40
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура окружающей среды	-10 ... 70 °C
Вес продукта	24 g
Код интерфейса, базовый	E20
Interface code, layout	E8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал адаптерной плиты	Алюминиевый сплав