

Линейный портал УХМЛ-2

№ изделия: 8082250

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Требуемая линейность монтажных поверхностей	0,1 mm/m
Положение при сборке	горизонтально
Тип конструкции	Линейная порталная система с электрическими модулями перемещения
Рабочий цикл	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 90 %
Температура окружающей среды	10 ... 40 °C
Межсервисный интервал	2.500 km
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал адаптерной плиты	Анодированный алюминий
Материал монтажной скобы	Легированная сталь, нержавеющая
Материал энергетической цепи	РА с армированием