

piston actuator DFPK-75-20-PR-V4

№ изделия: 8083964

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер привода	75
Ход	20 mm
Положение при сборке	Любое
Определение позиции	С механическим индикатором
Функция управления	Закрывается уменьшенным усилием пружины, НЗ
Operating pressure MPa	0,5 ... 1 MPa
Рабочее давление	5 ... 10 bar
Operating pressure	72,5 ... 145 psi
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по взрывозащите (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
Категория ATEX Газ	II 2G
Категория ATEX Пыль	II 2D
Взрывозащита типа "Газ"	Ex h IIC T6...T4 Gb
Взрывозащита типа "Пыль"	Ex h IIIC T80°C...T120°C Db
Взрывобезопасная температура окружающей среды	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Класс защиты	IP65 IP67 IP69K
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Вес продукта	2.539 g
Пневматическое присоединение	Внутренняя резьба G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки	Отливка из нержавеющей стали
Материал уплотнений	FPM
Материал корпуса	Отливка из нержавеющей стали
Номер материала корпуса	1.4408
Материал штока	Легированная сталь, нержавеющая