

Набор крышек VAVC-F12-SCC-50-TP

№ изделия: 8084045

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Номинальный внутренний диаметр DN	50
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Среда	Пары Гидравлическое масло на минеральной основе Инертные газы Минеральное масло Вода Фильтр сжатого воздуха, степень фильтрации 200 мкм Нейтральные жидкости
Note on the medium	Gaseous media are only permitted with inflow via valve seat.
Температура среды	-30 ... 200 °C
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	1.180 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки	Легированная сталь, нержавеющая
Материал уплотнения шпинделя	PTFE
Материал уплотнения седла	PTFE, модифицированный