

Параллельный набор EAMM-U-65-T42-67A-87

№ изделия: 8084498

Продукт будет снят с производства

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2026 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	65
Межосевое расстояние	87 mm
Положение при сборке	Любое
Коэффициент редукции	1:1
Макс. скорость	3.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Массовый момент инерции	41,2 kgmm ²
Движущий момент на холостом ходу	0,22 Nm
Передаваемый момент	3 Nm
Вес продукта	663 g
Код интерфейса, привод	T42
Код интерфейса, двигатель	67A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)