



# Pressure regulator VRPA-C-Q4-E

№ изделия: 8086000

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция контроллера	Постоянная выходного давления со вторичным сбросом с обратным протоком
Пневматическое подключение, канал 1	QS-4
Пневматическое подключение, канал 2	QS-4
Тип крепления	со сквозным отверстием
Стандартный номинальный расход	80 l/min
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Материал корпуса	PBT
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Положение при сборке	Любое
Тип управления	Ручное
Элемент настройки	Поворотная рукоятка с фиксацией
Диапазон регулировки давления в Мпа	0,1 ... 0,8 МПа
Диапазон давления управления	1 ... 8 bar
Диапазон регулировки давления в psi	14,5 ... 116 psi
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Класс чистоты помещения	ISO class 4
Вес продукта	19 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал статических уплотнений	NBR