

Осевой набор EAMM-A-V25-40R

№ изделия: 8087062

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---------------------------------|---|
| Номинальная длина | 46 mm |
| Положение при сборке | Любое |
| Макс. скорость | 10.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура хранения | -25 ... 60 °C |
| Относительная влажность воздуха | 0 - 95 % |
| Класс защиты | IP40 |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Массовый момент инерции | 0,19 kgmm ² |
| Передаваемый момент | 0,5 Nm |
| Вес продукта | 107 g |
| Код интерфейса, привод | V25 |
| Код интерфейса, двигатель | 40R |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |