

Плита для блочного монтажа VABS-P4-10S-G14

№ изделия: 8087327

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	21 mm
Положение при сборке	Любое
Специальные характеристики	Совместим с кислородом по DIN EN 1797
Тип конструкции	Connection direction on the side
Макс. количество распределителей	1
Рабочее давление	0 ... 8 bar
Рабочая среда	Инертные газы Воздух Кислород
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна Maximum particle size 10 µm
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-40 ... 80 °C
Температура среды	5 ... 50 °C
Температура окружающей среды	5 ... 50 °C
Вес продукта	70 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал соединительной плиты	Анодированный алюминий