


# Плита для блочного монтажа VABS-P4-20S-G38

№ изделия: 8087328

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                           | Значение  |
|--|---|
| Ширина                                   | 25 mm   |
| Положение при сборке                     | Любое   |
| Специальные характеристики               | Совместим с кислородом по DIN EN 1797                                       |
| Тип конструкции                          | Connection direction on the side  |
| Макс. количество распределителей         | 1   |
| Рабочее давление                         | 0 ... 6 bar   |
| Рабочая среда                            | Инертные газы<br>Воздух<br>Кислород   |
| Примечание по рабочей среде              | Операция смазывания невозможна<br>Maximum particle size 10 µm               |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии  |
| PWIS conformity                          | VDMA24364 zone III  |
| Температура хранения                     | -40 ... 80 °C   |
| Температура среды                        | 5 ... 50 °C   |
| Температура окружающей среды             | 5 ... 50 °C   |
| Вес продукта                             | 97 g  |
| Тип крепления                            | со сквозным отверстием  |
| Пневматическое подключение, канал 1      | G3/8  |
| Пневматическое подключение, канал 2      | G3/8  |
| Замечания по материалу                   | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал соединительной плиты            | Анодированный алюминий  |