


# Line choke CAMF-C6-FD-C6-3A

№ изделия: 8088930

★ Линейка основной продукции

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Защита от короткого замыкания	Нет
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	6 A
Диапазон рабочего напряжения AC	0 ... 400 V
Номинальное рабочее напряжение AC	400 V
Nominal inductance	5,7 mH
Nominal inductance tolerance	10 %
Линейная частота	50 ... 60 Hz
Напряжение изоляции	2.500 V
Авторизация	ENEC с UL - Recognized (OL)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-10 ... 40 °C
Класс защиты	IP00
Температура окружающей среды	-10 ... 40 °C
Вес продукта	2.000 g
Тип крепления	Монтажная плата, болтовая
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Положение при сборке	горизонтально
Электрическое подключение 1, функция	Питание
Электрическое подключение 1, тип подключения	Клеммная колодка
Электрическое подключение 1, технология подключения	Вворачиваемый терминал
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	2
Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода	2
Electrical connection 1, conductor cross section	4 mm <sup>2</sup>
Электрическое подключение 2, функция	Питание
Электрическое подключение 2, тип подключения	Клеммная колодка
Электрическое подключение 2, технология подключения	Вворачиваемый терминал
Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов	2
Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода	2
Electrical connection 2, conductor cross section	4 mm <sup>2</sup>