

adaptive shape gripper

DHEF-20-A

№ изделия: 8092533

FESTO

Возможна только стандартная длина хода 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm.
Другие длины хода по запросу.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	20
Inverting cap version	Стандарт
Ход	66 mm
Мин. захватываемый диаметр	12 mm
Макс. захватываемый диаметр	38 mm
Drive system	пневматический
Положение при сборке	Любое
Режим работы	двустороннего действия
Функция захвата	Adaptive
Тип конструкции	Inverting cap последовательность перемещения по направляющей
Направляющая	Базовая направляющая
Определение позиции	Для герконов
Рабочее давление, привод шарового крана	1 ... 8 bar
Operating pressure of cap	0,07 ... 0,1 bar
Burst pressure of cap	0,3 bar
Макс. частота работы захвата	1 Hz
Время обратного хода	290 ms
Время выдвижения	270 ms
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Массовый момент инерции	1,29 kgcm ²
Вс[.]jlyjt pyfxytbt 'aatrnbdyjq yfuheprb	1 kg
Вес продукта	475 g
Тип крепления	To ISO 9409
Пневматическое присоединение	M5
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки	VMQ (силикон)
Материал корпуса	Анодированный алюминий