

Индикатор положения SAMH-F12-MK-A1

№ изделия: 8092712

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	2 proximity switches with explosion protection
Инструкции по эксплуатации	The SIL certification for the entire product is invalidated when used with angle seat valve VZXA.
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Вес продукта	136 g
Материал уплотнений	EPDM
Материал корпуса	Алюминий РА с армированием
Класс защиты	IP65 IP67
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии