

Осевой набор EAMM-A-V20-28AA

№ изделия: 8093016

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Номинальная длина	31,4 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	10.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Массовый момент инерции	0,022 kgmm ²
Передаваемый момент	0,2 Nm
Вес продукта	25 g
Код интерфейса, привод	V20
Код интерфейса, двигатель	28AA
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)