

Монтажная плата VMPA-FB-AP-1-P5

№ изделия: 8093454

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	42 mm
Длина	107,3 mm
Монтажный шаг	41 mm
Макс. количество распределителей	4
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Пилотное давление	3 ... 8 bar
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	155 g
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал соединительной плиты	Алюминиевое литье под давление