

Сетевой фильтр CAMF-C6-F-C16-11A

№ изделия: 8096868

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Защита от короткого замыкания	Нет
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	16 A
Диапазон рабочего напряжения AC	0 ... 520 V
Линейная частота	0 ... 60 Hz
Напряжение изоляции	2.650 V
Размеры W x L x H	45 mm x 235 mm x 70 mm
Авторизация	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-25 ... 100 °C
Класс защиты	IP20
Температура окружающей среды	-25 ... 100 °C
Вес продукта	800 g
Тип крепления	Монтажная плата, болтовая
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Положение при сборке	горизонтально
Электрическое подключение 1, функция	Питание
Электрическое подключение 1, тип подключения	Клеммная колодка
Электрическое подключение 1, технология подключения	Вворачиваемый терминал
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	3
Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода	3
Electrical connection 1, conductor cross section	6 ... 10 mm ²
Электрическое подключение 2, функция	Питание
Электрическое подключение 2, тип подключения	Клеммная колодка
Электрическое подключение 2, технология подключения	Вворачиваемый терминал
Электрическое подключение 2, количество контактов/проводов	3
Электрическое подключение 2, занятые контакты/провода	3
Electrical connection 2, conductor cross section	6 ... 10 mm ²