


# Монтажная плата VABS-B14-180-FF14

№ изделия: 8099347

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Connections rotated 180°
Рабочее давление	1,5 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Температура среды	-20 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Вес продукта	255,5 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 2	Flange 1/4 with NAMUR connection
Пневматическое присоединение, канал 4	Flange 1/4 with NAMUR connection
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал соединительной плиты	Алюминиевый сплав