

Штуцер NLFA-D-U14-K1.6-PP-P10

№ изделия: 8104285

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер контейнера | 10 |
| Тип конструкции | Tubing mounted via clamped connection |
| Проект | Прямое исполнение |
| Размер | Diameter 8 mm |
| Соединение для текучих сред | UNF1/4-28 |
| Fluid connection 2 | For tubing outside diameter 1.6 mm (1/16") |
| Среда | Среда Газообразная среда |
| Note on the medium | Учитывайте стойкость материалов, которые вступают в контакт со средой |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,075 ... 0,6 MPa |
| Полный диапазон температур рабочего давления | -0,75 ... 6 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -10,875 ... 87 psi |
| Температура среды | 0 ... 50 °C |
| Температура окружающей среды | 0 ... 50 °C |
| Температура хранения | -20 ... 70 °C |
| Тип уплотнения | Твердый |
| Положение при сборке | Любое |
| Номинальный момент затяжки | 15 Ncm |
| Допуск для номинального момента затяжки | ± 15 % |
| Вес продукта | 0,53 g |
| Материалы в контакте со средой | PP |
| Материал резьбовой заглушки | РА с армированием |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Безопасны для пищевых продуктов | См. Дополнительную информацию о материале |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Инструкции по эксплуатации | See application note (available on the Support Portal at festo.com) |