


# Штуцер NLFA-D-U14-K3-PP-P10

№ изделия: 8104286

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер контейнера	10
Тип конструкции	Tubing mounted via clamped connection
Проект	Прямое исполнение
Размер	Diameter 8 mm
Соединение для текучих сред	UNF1/4-28
Fluid connection 2	Для шлангов с наружным диаметром 3 мм
Среда	Среда Газообразная среда
Note on the medium	Учитывайте стойкость материалов, которые вступают в контакт со средой
Operating pressure for entire temperature range	-0,075 ... 0,6 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,75 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-10,875 ... 87 psi
Температура среды	0 ... 50 °C
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Тип уплотнения	Твердый
Положение при сборке	Любое
Номинальный момент затяжки	15 Ncm
Допуск для номинального момента затяжки	± 15 %
Вес продукта	0,45 g
Материалы в контакте со средой	PP
Материал резьбовой заглушки	РА с армированием
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Инструкции по эксплуатации	See application note (available on the Support Portal at festo.com)