

dosing needle set

VAVN-N-A1.6-06-30-V1-P10

№ изделия: 8104290

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер контейнера	10
Dosing needle outside diameter	1,6 mm
Length of dosing needle	30 mm
Номинальная ширина дозирующей иглы	0,6 mm
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Соединение для текучих сред	Terminal connection
Среда	Среда Газообразная среда
Note on the medium	Учитывайте стойкость материалов, которые вступают в контакт со средой Максимальный размер частиц: 5 мкм
Operating pressure MPa	0 ... 0,4 MPa
Рабочее давление	0 ... 4 bar
Стандартный номинальный расход	4,76 l/min
Information on standard nominal flow rate	In case of a pressure drop of 1 -> 0 bar (gaseous media)
Расход Kv	0,01 м ³ /h
Information on flow rate Kv	For water as medium
Температура среды	5 ... 60 °C
Температура окружающей среды	5 ... 60 °C
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	4,1 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал дозирующей иглы	Легированная сталь, нержавеющая
Материал дозирующих игл	1.4404
Материалы в контакте со средой	Легированная сталь, нержавеющая