

dosing needle set

VAVN-N-A1.6-12-30-V1-P10

№ изделия: 8104291

FESTO



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|--|
| Размер контейнера | 10 |
| Dosing needle outside diameter | 1,6 mm |
| Length of dosing needle | 30 mm |
| Номинальная ширина дозирующей иглы | 1,2 mm |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 3 - Высокая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Безопасны для пищевых продуктов | См. Дополнительную информацию о материале |
| Соединение для текучих сред | Terminal connection |
| Среда | Среда Газообразная среда |
| Note on the medium | Учитывайте стойкость материалов, которые вступают в контакт со средой Максимальный размер частиц: 5 мкм |
| Operating pressure MPa | 0 ... 0,4 MPa |
| Рабочее давление | 0 ... 4 bar |
| Стандартный номинальный расход | 20,19 l/min |
| Information on standard nominal flow rate | In case of a pressure drop of 1 -> 0 bar (gaseous media) |
| Расход Kv | 0,039 m ³ /h |
| Information on flow rate Kv | For water as medium |
| Температура среды | 5 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | 5 ... 60 °C |
| Температура хранения | -20 ... 70 °C |
| Положение при сборке | Любое |
| Вес продукта | 2,1 g |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал дозирующей иглы | Легированная сталь, нержавеющая |
| Материал дозирующих игл | 1.4404 |
| Материалы в контакте со средой | Легированная сталь, нержавеющая |