

# Параллельный набор EAMM-U-145-D80-90GA-188

№ изделия: 8105897

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                   | Значение  |
|----------------------------------|---|
| Размер                           | 145   |
| Положение при сборке             | Любое   |
| Макс. скорость                   | 4.000 1/min   |
| PWIS conformity                  | VDMA24364-B2-L  |
| Температура хранения             | -25 ... 60 °C   |
| Относительная влажность воздуха  | 0 - 95 %  |
| Класс защиты                     | IP40  |
| Температура окружающей среды     | -10 ... 60 °C   |
| Массовый момент инерции          | 2.270 kgmm <sup>2</sup>   |
| Движущий момент на холостом ходу | 2 Nm  |
| Передаваемый момент              | 9,5 Nm  |
| Вес продукта                     | 12.000 g  |
| Код интерфейса, привод           | D80   |
| Код интерфейса, двигатель        | 90GA  |
| Замечания по материалу           | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |