

Осевой набор EAMM-A-P8-38A-70AA

№ изделия: 8105920

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Положение при сборке | Любое |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура хранения | -25 ... 60 °C |
| Относительная влажность воздуха | 0 - 95 % |
| Класс защиты | IP40 |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Передаваемый момент | 12,5 Nm |
| Вес продукта | 203 g |
| Код интерфейса, привод | P8-38A |
| Код интерфейса, двигатель | 70AA 70AB |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |