

Осевой набор EAMM-A-P4-28B-40R

№ изделия: 8107707

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Передаваемый момент	0,7 Nm
Вес продукта	71 g
Код интерфейса, привод	P4-28B
Код интерфейса, двигатель	40R
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)