

quarter turn actuator unit KDFP-DFPD

№ изделия: 8108611

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|----------------------------------|---|
| Тип конструкции | Рейка и шестерня |
| Режим работы | двустороннего действия одностороннего действия |
| Размер привода | 10 20 40 80 120 160 240 300 480 700 900 1200 2300 |
| Расположение отверстий на фланце | F03 F04 F05 F07 F10 F12 F14 F16 |
| Угол поворота | 90 deg |
| Температура окружающей среды | -50 ... 150 °C |
| Operating pressure MPa | 0,2 ... 0,8 MPa |
| Рабочее давление | 2 ... 8 bar |
| Operating pressure | 29 ... 116 psi |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Вес продукта | 1 ... 100 kg |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |