

Вертикальная плата питания воздухом VMPA14-VSP-QS10

№ изделия: 8110625

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	14 mm
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Пилотное давление	3 ... 8 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	55 g
Пневматическое подключение, канал 1	QS-10
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал плиты питания	PA с армированием