

# Электронный модуль VMPA-MPM-EMM-P5

№ изделия: 8111881

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. количество распределителей	1
Макс. кол-во электромагнитных катушек	1
Защищен от смены полярности	Да
Рабочее напряжение DC, нагрузка	21,6 ... 26,4 V
Номинальный ток обрыва на катушку	60 mA up to 30 ms
Номинальный ток с уменьшением тока	22 mA after 30 ms
Электрическая развязка канал - внутренняя шина	Нет
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии (встроенные)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	20 g
Электрическое подключение	Многополюсный разъем
Материал корпуса	ПОМ
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)