

# Предохранительный зажим NPAР-QE-S-Q6-P10

№ изделия: 8113229

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                                  | Значение   |
|---|--|
| Размер контейнера                               | 10   |
| Положение при сборке                            | Любое  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,8 MPa   |
| Полный диапазон температур рабочего давления    | -0,95 ... 8 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 116 psi  |
| Классификация сопротивления коррозии CRC        | 1 - Низкая стойкость к коррозии  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III   |
| Класс чистоты помещения                         | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly.<br>Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Температура окружающей среды                    | -5 ... 60 °C   |
| Вес продукта                                    | 0,07 g   |
| Пневматическое присоединение                    | Для шлангов с наружным диаметром 6 мм  |
| Замечания по материалу                          | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)  |