


# Муфта EAMC-30-32-8-12

№ изделия: 8115760

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	8 mm
Установочный диаметр 2	12 mm
Размер	30
Номинальная длина	32 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	5,87 kgmm <sup>2</sup>
Передаваемый момент	12,5 Nm
Вес продукта	48 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)