

# Катушка электромагнитная VACC-S18-120-K4-7-NE4ME

№ изделия: 8118258

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                                   | Значение  |
|--|---|
| Тип управления                                   | электрический   |
| Положение при сборке                             | Любое   |
| Индикатор позиции переключения                   | Нет   |
| Рабочий цикл                                     | 100 %   |
| Класс изоляции                                   | H   |
| Характеристики катушки                           | 48 V DC: 12 W   |
| Допустимые колебания напряжения                  | -15 % / +10 %   |
| Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза | EPL Db (CN)<br>EPL Gb (CN)  |
| Сертификационный департамент                     | GYJ17.1237X   |
| Взрывозащита типа "Газ"                          | Ex e mb IIC T4 Gb   |
| Взрывозащита типа "Пыль"                         | Ex tD A21 IP66 T120°C   |
| Взрывобезопасная температура окружающей среды    | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C  |
| PWIS conformity                                  | VDMA24364 zone III  |
| Класс защиты                                     | IP66  |
| Вес продукта                                     | 580 g   |
| Электрическое подключение                        | Клеммная коробка, ввод кабеля резьба M20x1,5                                |
| Замечания по материалу                           | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |