

Катушка электромагнитная VACC-S18-120-K4-3U-NE4ME

№ изделия: 8118259

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип управления	электрический
Положение при сборке	Любое
Индикатор позиции переключения	Нет
Рабочий цикл	100 %
Класс изоляции	H
Характеристики катушки	230 V AC: 50/60 Hz, мощность: 12 VA 230 V DC: 12 W
Допустимые колебания напряжения	-15 % / +10 %
Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Сертификационный департамент	GYJ17.1237X
Взрывозащита типа "Газ"	Ex e mb IIC T4 Gb
Взрывозащита типа "Пыль"	Ex tD A21 IP66 T120°C
Взрывобезопасная температура окружающей среды	T4, T120°C: -25°C ≤ T _{ак} ≤ +40°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Класс защиты	IP66
Вес продукта	580 g
Электрическое подключение	Клеммная коробка, ввод кабеля резьба M20x1,5
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)