

Распределитель с пилотным управлением MGXDH-3/2-H-T-1.2-24DC-EX

№ изделия: 8118345

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	3/2 Н.З., моностабильный
Тип управления	электрический
Operating pressure МПа	-0,09 ... 0,8 МПа
Рабочее давление	-0,9 ... 8 bar
Operating pressure	-13,05 ... 116 psi
Тип конструкции	Отсечной клапан
Тип сброса	механическая пружина
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по взрывозащите (ATEX)
Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза	EPL Db (CN) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (CN) EPL Gb (IEC-EX)
Сертификационный департамент	ATEX: CML 15 ATEX 1119X IEC: IECEx CML 17.0147X
Категория ATEX Газ	II 2G
Категория ATEX Пыль	II 2D
Взрывозащита типа "Газ"	Ex db IIC T5 Gb
Взрывозащита типа "Пыль"	Ex tb IIIC T100°C Db
Взрывобезопасная температура окружающей среды	-65°C ≤ Ta ≤ +55°C
Класс защиты	IP66
Ручное дублирование	Толкающий
Направление потока	неревверсивный
Рабочий цикл	100 %
Класс изоляции	H
Характеристики катушки	24 V DC: 3 W
Допустимое колебание частоты	+/- 10 %
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура окружающей среды	-65 ... 80 °C
Тип крепления	CNOMO
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)