

Gripper jaw DHAS-GG-B18-16-A1

№ изделия: 8119108

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	16 mm
Положение при сборке	Любое
Проект	For microwell plates
Стойкость к вибрации	Тест транспортного применения на уровне жесткости 2 в соответствии с FN 942017-4 and EN 60068-2-6
Сопротивление ударной нагрузке	Шоковый тест с уровнем опасности 2 в соответствии с FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 100 %
Температура окружающей среды	0 ... 40 °C
Вес продукта	24,4 g
Тип крепления	With female thread M3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал губок захвата	Легированная сталь, нержавеющая
Материал цилиндрического штифта	Пружинная сталь