

Фильтр-регулятор давления PCRP-44-N14-12-C-R1-M-T18

№ изделия: 8120903

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|-------------------------------------|---|
| Размер | 44 |
| Серия | P |
| Фиксатор привода | Adjusting screw with lock |
| Положение при сборке | Вертикально +/- 5° |
| Степень фильтрации | 5 µm |
| Отвод конденсата | Ручное вращением |
| Тип конструкции | Фильтр-регулятор без манометра |
| Соответствует стандарту | NACE MR0175/ISO 15156 (housing and bowl) |
| Макс. объем конденсата | 12 cm ³ |
| Функция контроллера | с компенсацией начального давления со вторичным сбросом |
| Манометр | Подготовка для G1/4 |
| Operating pressure МПа | 0,1 ... 2 МПа |
| Рабочее давление | 1 ... 20 bar |
| Диапазон давления управления | 0,5 ... 12 bar |
| Макс. гистерезис давления | 0,2 bar |
| Макс. стандартный расход | 2.400 l/min |
| Стандартный номинальный расход | 1.600 l/min |
| Рабочая среда | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Инертные газы |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Температура хранения | -20 ... 80 °C |
| Чистота воздуха на выходе | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [6:4:4] |
| Температура среды | -20 ... 80 °C |
| Температура окружающей среды | -20 ... 80 °C |
| Вес продукта | 665 g |
| Тип крепления | Линейный монтаж С монтажным набором Опция |
| Присоединение манометра | G1/4 |
| Пневматическое подключение, канал 1 | 1/4 NPT |
| Пневматическое подключение, канал 2 | 1/4 NPT |
| Material of drain screw | Легированная сталь, нержавеющая |
| Material number of drain screw | 1.4404/316L |
| Материал держателя фильтра | ПОМ |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал монтажной скобы | Легированная сталь, нержавеющая |
| Материал уплотнений | CR NBR |
| Материал пружины | Легированная сталь, нержавеющая |
| Материал фильтра | PE |
| Материал корпуса | Отливка из нержавеющей стали |
| Номер материала корпуса | 1.4409/CF3M(316L) |
| Материал регулировочного винта | Легированная сталь, нержавеющая |
| Материал стакана | Отливка из нержавеющей стали |
| Material number of bowl | 1.4409/CF3M (316L) |