

# Муфта EAMD-42-48-16-16X25

№ изделия: 8121126

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	16 mm
Установочный диаметр 2	16 mm
Размер	42
Номинальная длина	48 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	45 kgmm <sup>2</sup>
Передаваемый момент	17 Nm
Вес продукта	217 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)