

# Модуль перемещения ENMY-LP-ELGC-60-TB-KF

№ изделия: 8122320

FESTO



Примерное  
представление

## Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

| Характеристика                              | Значение  |
|---|---|
| Эффективный диаметр приводной шестерни      | 24,83 mm  |
| Рабочий ход                                 | 200 ... 1.200 mm  |
| Требуемая линейность монтажных поверхностей | 0,1 mm/m  |
| Удлинение зубчатого ремня                   | 0,124 %   |
| Шаг зубчатого ремня                         | 3 mm  |
| Положение при сборке                        | горизонтально   |
| Тип конструкции                             | Электромеханический линейный модуль<br>С зубчатым ремнем                    |
| Определение позиции                         | Для герконов  |
| Макс. ускорение                             | 15 m/s <sup>2</sup>   |
| Макс. скорость                              | 1,5 m/s   |
| Точность повторения                         | ±0,1 mm   |
| Рабочий цикл                                | 100 %   |
| PWIS conformity                             | VDMA24364 zone III  |
| Температура хранения                        | -20 ... 60 °C   |
| Относительная влажность воздуха             | 0 - 90 %  |
| Класс защиты                                | IP40  |
| Температура окружающей среды                | 5 ... 45 °C   |
| Макс. усилие подачи F <sub>x</sub>          | 120 N   |
| Коэффициент подачи                          | 78 mm/U   |
| Замечания по материалу                      | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |